



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Typ cirkulace	S nucenou cirkulací vzduchu
Značka, Výrobce	Memmert
Objem [l]	74
Vnitřní rozměry (š×v×h) [mm]	400 × 560 × 330
Velikost	75
Množstevní jednotka	ks

- Detailní popis

Celonerezové opláštění přístroje (nerez ocel s jemnou strukturou), vnitřní komora z nerez oceli 1.4301 (ASTM 304), zadní kryt z pozinkované oceli, dotykový kontrolní panel ControlCOCKPIT pro nastavování všech parametrů (včetně pozice odvětrávací klapky), řídicí jednotka SingleDISPLAY (popis funkce viz níže) interní paměť s kapacitou nejméně 10 let, digitální časovač (od 1 min. do 99 dnů a 23 hodin), funkce SetpointWAIT garantující, že program nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty ve všech měřených bodech (v případě použití nezávislého teplotního čidla Pt100), nastavení tří libovolných kalibračních hodnot pro teplotu a další parametry (např. vlhkost) přímo na kontrolním panelu, rozšířený teplotní rozsah do 300 °C pro sušárny, rozhraní Ethernet v ceně u všech modelů, nový systém otvírání dveří pomocí svislého madla.

Přístroje řady Generation 2012 je možné velmi snadno programovat pomocí PC prostřednictvím softwaru AtmoCONTROL. Software AtmoCONTROL dovoluje čtení, uložení a správu dat v nejrůznějších formátech, online monitoring až 32 přístrojů, dálkovou správu, zasílání

alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Pro modely SingleDISPLAY je možné stáhnout zdarma 90-ti denní verzi s možností zakoupení verze plné.

SingleDISPLAY

- Nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO₂, O₂, tlaku,....
- Jedno teplotní čidlo Pt100 dle DIN třída A
- Rozhraní Ethernet
- Dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880

- Objem [l] 53.
- Vnitřní šířka [mm] 400.
- Vnitřní výška [mm] 560.
- Vnitřní hloubka [mm] 330.
- Síta: možná/dodávaná 6/2.
- Vnější šířka [mm] 585.
- Vnější výška [mm] 947.
- Vnější hloubka [mm] 514.
- Napětí [V] 230.
- Příkon max. [kW] 2,5.
- Hmotnost [kg] 64.

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše