



Informace o ceně na vyžádání

#### Parametry

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Objem                  | 198 l                          |
| Teplotní rozsah        | 10°C nad teplotu okolí až 80°C |
| Značka, Výrobce        | Jeiotech                       |
| Vnitř. rozměry (š×h×v) | 809×624×393 [mm]               |
| Množstevní jednotka    | ks                             |

- Detailní popis
- Intuitivní dotyková LCD obrazovka s jednoduchými ikonami
- Kruhový pohyb
- 30-400 ot/min resp. 30-250 ot/min při stohování
- Amplituda 25.4 mm
- Teplotní rozsah 10°C nad teplotu okolí až 80°C
- Mikroprocesorová PID regulace teploty a auto-tuning
- Tři body kalibrace teploty
- Digitální časovač 1min až 999hodin 59min
- Nerezový interier
- RS-232C a USB, pro externí řízení a sběr dat
- **Stohovatelné, až 3 ks na sebe**

## Bezpečnost:

- Automatické spuštění po výpadku napájení
- Alarm při odchylce teploty a rychlosti třepání
- Přepěťová ochrana
- Trojitý systém nezávislého sledování teploty
  - alarm při odchylce teploty (vysoká / nízká)
  - elektronický omezovač teploty (vysoká / nízká)
  - Mechanické přehřátí omezovač (vysoká)
- Šetrný k životnímu prostředí - chladivo bez freonů



## Parametry:

| Model             |   | ISS-7100   | ISS-7100R  | ISS-7200   | ISS-7200R  |
|-------------------|---|--|--|--|--|
|                   | Rozsah (°C / °F)                                    | Amb. +10 to 80<br>/ Amb. +18 to 176  | Amb. -20 (Min. 4)<br>to 80<br>/Amb. -36 (Min.<br>7.2) to 176 | Amb. +10 to 80<br>/Amb. +18 to 176   | Amb. -20 (Min. 4)<br>to 80<br>/Amb. -36 (Min.<br>7.2) to 176 |
| Teplota           | Kolísání při 37°C<br>v baňce (±°C / °F)             | 0.1 / 0.18   |  |  |  |
|                   | Variation at 37°C<br>v baňce (±°C / °F)             | 0.5 / 0.90   |  |  |  |
|                   | Chlazení (Hp)                                       | -  | 1/6Hp  | -  | 1/6Hp  |
|                   | Druh pohybu   | Orbitální  |  |  |  |
|                   | Velikost amplitudy<br>(mm / inch, dia.)             | 25.4 / 1   |  | 50.8 / 2   |  |
| Třepací<br>systém | Rozsah otáček (rpm)                                 | 30 to 400 (stackable <sup>2</sup> ) : 30 to 250  |  | 30 to 300 (stackable <sup>2</sup> ) : 30 to 200  |  |
|                   | Přesnost  | ±1% nastavené rychlosti (>100rpm) / ±1 (≤100rpm)   |  |  |  |
|                   | Časovač   | 1 min. až 999 h 59 min.  |  |  |  |
|                   | Max. zatížení (kg / lbs)                            | 20 / 44.1 at 400 rpm<br>15 / 33.1 at 250 rpm (stacked)<br>20 / 44.1 at 200 rpm (stacked) |  | 20 / 44.1 at 300 rpm<br>15 / 33.4 at 200 rpm (stacked)<br>20 / 44.1 at 150 rpm (stacked) |  |
|                   | Objem (L / cu ft)                                   | 198 / 7.1  |  |  |  |
|                   | Platform<br>(WxD, mm / inch)                        | 755x520 / 29.7x20.5  |  |  |  |
| Rozměry           | Vnitřní rozměry<br>(šxh xv, mm / inch)              | 809x624x393 / 31.9x24.6x15.5   |  |  |  |
|                   | Vnější rozměry <sup>1)</sup><br>(šxh xv, mm / inch) | 1310x996x755/ 51.6x39.2x29.7   |  |  |  |
|                   | Hmotnost netto<br>(kg / lbs)                        | 365 / 804.7  | 375 / 826.7  | 365 / 804.7  | 375 / 826.7  |
|                   | Elektrické požadavky                                | 230V/50Hz, 3.7A  | 230V/50Hz, 5.6A  | 230V/50Hz, 3.7A  | 230V/50Hz, 5.6A  |

※ Uvedené údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

※ Teplotní změna může nastat během automatického odmrazování. (Pro ISS-7100R / 7200R)

- 1) Main body dimension with retractable foot caster.
- 2) Stacked with stand or products.

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše