

## LIT MK 240 - Komora na testování baterií s bezpečnostní výbavou pro EUCAR LEVEL 6.

Objednací kód: 2103.90200402



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Teplotní rozsah: -40 °C až +110 °C
- Nezávislá tepelná ochrana třídy 2 při nastavené teplotě na +120 °C
- Vratná přetlaková klapka z nerezové oceli instalovaná ve středu horní strany přístroje
- Vylepšený mechanismus zamykání dveří se zesílenými držáky
- Monitoring CO, H<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, a teploty v testovací atmosféře

- Systém inertizace atmosféry vnitřní komory
- Hašení pomocí CO<sub>2</sub>
- Technologie přehřívací komory APT.line™
- Programovatelná ochrana proti kondenzaci na vzorcích
- Vyhřívané pozorovací okno s LED vnitřním osvětlením
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ basic edition
- Intuitivní regulátor dotykovou obrazovkou, programování časových kroků v reálném čase
- Interní data logger, naměřené hodnoty je možné exportovat v otevřeném formátu přes USB
- Průchodka se silikonovou zátkou 50 mm, vlevo
- Nezávislá nastavitelná tepelná ochrana třídy 2 dle DIN 12880 s optickým a akustickým alarmem
- Ethernet interface
- Elektrická zásuvka 230 V na pravém bočním ovládacím panelu
- 1 nerezová drátěná police, volně polohovatelná
- Chladicí medium CFC-free R-452A
- Kompresorové chlazení
- Komora je vhodná pro EUCAR level 6 dle TÜV SÜD certifikace